

CLEAN & BLOOM PLAEPO



<製品仕様>

製品名	CLEAN & BLOOM PLAEPO (プラエポ)
型式	OW8-PRO
電圧/電流	DC24V min0.75A
適合プラグ	⊖ ⊕ 外径φ 5.5mm 内径φ 2.1mm
消費電力	max18W 製造番号の欄外に記載
寸法	336mm(W)×250mm(D)×116mm(H) 3.2Kg(重)
材質	各プローブ電極部:純チタニウム使用 本体:金属
MADE IN JAPAN	

発売元

株式会社
ニイック **エムエムアンドニーク**

〒111-0052 東京都台東区柳橋1-16-6
TEL 03-3865-6575 FAX 03-3865-6585

製造元

有限会社 双葉製作所

〒360-0801 埼玉県熊谷市中奈良2390-1

※本カタログに記載の仕様及びデザインは、製品改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

Ultrasonic Cleansing
Plasma treatment
Electroporation
Iontophoresis
Patting



CLEAN & BLOOM PLAEPO

プラズマ&エレクトロポレーション美顔器

なめらかな うるおい素肌へと導く プラズマ&エレクトロポレーション美顔器

[5つの機能を1台に集約]

クレンジング
(+)

プラズマ
(SK) (AC)

エレクトロ
ポレーション
(EP) (EMS)

イオン導入
(-) (+)

パッティング

付属品一覧

本体



電極棒



(ケーブル/バンド付)

ACアダプタ



プローブの種類

SONIC



CLEANSING (クレンジング)
C-ION- (イオン導入マイナス)
C-ION+ (イオン導入プラス)
PATTING (パッティング)

PLASMA



P-SK (スキんケア)
P-AC (アクネケア)

S-EP



S-EP (エレクトロポレーション)
S-EMS (EMS)

L-EP




L-EP (エレクトロポレーション)
L-EMS (EMS)


各トリートメントモード

CLEANSING (クレンジング)

超音波機能と同時にイオン電流機能を利用して、クレンジングを行ないます。毛穴に詰まった皮脂、化粧汚れを無理なく落とします。独自開発のオートチューニング機能を搭載し、最適な超音波出力を実現しています。



P-SK (プラズマ スキンケア) / P-AC (プラズマ アクネケア)




マイクロプラズマの高い反応性を利用し、浸透サポートと洗浄ケアを行ないます。プラズマと青色LEDにより、スキンケアモードでは肌の表面改質を促し、美容成分の吸収を助けます。また、アクネケアモードでは有機物を除去し、皮膚表面を洗浄します。


エレクトロポレーション (EP) / EMS

EP: 電気穿孔により細胞間の脂質膜にゆさぶりをかけ、美容成分を肌の深部へと届けます。特殊な波形を用いて肌への負担を最小限に抑え、EMS、高周波を加えた独自複合波により効率性を高めています。

EMS: 刺激性の強い電気を体に流して筋肉に収縮と弛緩を起こさせ、肌を引き締めハリを促します。低周波、中周波の独自複合波を採用し、揉んでいるような刺激を与えながら、筋肉を運動させます。



C-ION (+ -) / PATTING



イオン電流と同時に超音波振動を皮膚に与え、肌へ美容成分の吸収を促します。また、間欠超音波振動とともに、微弱電流(マイクロカレント)によるパッティングを行ないます。超音波のベンディング(たたき込み)機能を高め、イオン電流/マイクロカレントに高い周波数を採用したことにより、皮膚深部へとアプローチします。